

Garant
Einschraub-Schrumpfadapter schlank, Gewinde M × Spann-Ø D1: M12X6

Bestelldaten

Bestellnummer	301397 M12X6
GTIN	4045197767349
Artikelklasse	31Z

Beschreibung
Ausführung:

Hochwarmfester Stahl, integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, extra schlanke Ausführung, für HSS und HM.

Verwendung:

Flexibler Einsatz bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Wuchtgüte, z.B. in Kombination mit Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	21 mm
Ø D ₂	15 mm
Gewinde M	M12
Verlängerung Ø D ₃	23 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Länge L	42 mm
maximales Anzugsmoment	60 Nm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Reduzierung

