

Garant**Exzenter-Spannhülse, Ø d H5: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	236679 8
GTIN	4045197768957
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Verstellbereich im $\varnothing \pm 0,5$ mm.

In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677) $-0,3 / +0,5$ mm Verstellbereich zum Nenn- \varnothing .

Verwendung:

Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme- \varnothing 25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

Hinweis:

Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

Technische Beschreibung

$\varnothing d$	8 mm
Gesamtlänge L_{ges}	62 mm
Toleranz Außen- \varnothing	H5
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing D$	25 mm
L_1	57 mm
Produktart	Spannhülse

