


**Garant****Exzenter-Spannhülse, Ø d H5: 8mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236679 8      |
| GTIN          | 4045197768957 |
| Artikelklasse | 21P           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Verstellbereich im  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677)  $-0,3 / +0,5$  mm Verstellbereich zum Nenn- $\varnothing$  .

**Verwendung:**

Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme- $\varnothing$  25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

**Hinweis:**

Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

**Technische Beschreibung**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| $\varnothing d$               | 8 mm       |
| Gesamtlänge $L_{ges}$         | 62 mm      |
| Toleranz Außen- $\varnothing$ | H5         |
| $\varnothing D_1$             | 29 mm      |
| $\varnothing D$               | 25 mm      |
| $L_1$                         | 57 mm      |
| Produktart                    | Spannhülse |

