



## Magnesium-Hebelzwinge, Spannweite: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860750 200
GTIN	4008158027241
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus **Magnesium** (im Druckgussverfahren hergestellt), **hochfest und extrem leicht**. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus **glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchstabil**. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

#### Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit mittlerem Spanndruck**.

### Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	20x5 mm
Gewicht	0,32 kg
Spannweite	200 mm
Ausladung	80 mm
Produktart	Zwinge

