



Magnesium-Hebelzwinge, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860750 300
GTIN	4008158028743
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus **Magnesium** (im Druckgussverfahren hergestellt), **hochfest und extrem leicht**. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus **glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchstabil**. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit mittlerem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	20x5 mm
Gewicht	0,38 kg
Ausladung	80 mm
Spannweite	300 mm
Produktart	Zwinge

