



Magnesium-Hebelzwinge, Spannweite: 400mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860750 400
GTIN	4008158028750
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus **Magnesium** (im Druckgussverfahren hergestellt), **hochfest und extrem leicht**. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus **glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchstark**. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit mittlerem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

Ausladung	80 mm
Querschnitt der Gleitschiene	20×5 mm
Spannweite	400 mm
Gewicht	0,45 kg
Produktart	Zwinge

