

**Garant****NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 125****Bestelldaten**

Bestellnummer	360465 125
GTIN	4045197777904
Artikelklasse	31F

**Beschreibung****Ausführung:**

- Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
- Ausrichtmaße kompatibel zu gängigen Fabrikaten.
- Universelle Bauweise für verschiedene Backensysteme.
- Führungsbahn induktiv gehärtet.
- Vollständig geschlossene Spindel (geringer Reinigungsaufwand).
- Beidseitig Gewindebohrungen für Werkstückanschlag.
- Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
- Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.
- Winkeltrieb anbaubar.
- Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.
- Gewinde für Werkstückanschlag.

**Ausführung Werbetext:**

- Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
- Führungsbahn induktiv gehärtet.
- Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
- Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.
- Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.

**Lieferumfang:**

Inklusive Stufenbacken Nr. 360468 und 360469, 4 Spannpratzen und Handkurbel.

**Sonderzubehör:**

- Gängige Backenfabrikate in Größe 125, z.B. Nr. 361400 – 361660, Nr. 362390 – 362600, Nr. 361295, Nr. 361296.
- Ausricht- und Fixiersatz, Nr. 360530.
- Werkstückanschlag, Kurbel, Nr. 360555; 360800.

- **Spannbolzen Nr. 360025.**
- **Winkeltrieb Nr. 360471.**
- **Adapterplatte für Backenschnellwechsel Xtric Nr. 361293; 361294 Gr. 125.**
- **Adapterplatten Nr 361297; 361298 Gr. 125.**

**Hinweis:**

- **Passende Grundkörperverlängerung 125 unter Nr. 360467\_125 in der ETL zu finden.**
- **Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit Xpent-Vorsatzbacken möglich.**
- **Passende Grundkörperverlängerung 160 ist Nr. 360420 160**

**Hinweis Werbetext:**

Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit XPent-Vorsatzbacken möglich.

## Technische Beschreibung

r ±0,015	118 mm
Spannbereich d	131 - 313 mm
Längsnut I H7	20 mm
Spannbereich b	0 - 182 mm
Grundkörperlänge a	424 mm
Grundkörperbreite B	125 mm
Nutabstand p H7	20 mm
t	144 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HiPo
o -0,02	40 mm
Quernut n H7	20 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
s - 0,02	62 mm
Grundkörperhöhe c -0,02	100 mm
Gesamtlänge L	512 mm
Gewicht	35 kg
m ±0,02	180 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem

Serie	HiPoClamp
Produktart	Maschinenschraubstock

## Zubehör

Grundbacken-Paar weich für Backenbreite 125 mm	362520 125
Grundkörper zur Verlängerung für Typ 125	360467 125
Adapterbackemobil für Typ 125	361600 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 12 mm	360530 12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 22 mm	360530 22
Spannbacke, weichmobil für Typ 125	361325 125
Werkstückanschlag	360555
Adapterbackefix für Typ 125	361620 125
Universal-Niederzugbackefix für Typ 125	361380 125
Stufenleiste, Klick-System für Typ 125	361952 125
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Spannbacke, weichfix für Typ 125	361320 125
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 125 mm	362400 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 14 mm	360530 14
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
Winkeltrieb für Typ 125	360471 125
Federblattbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362600 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 16 mm	360530 16
Stufenbackefix für Typ 125	361420 125
Universal-Niederzugbackemobil für Typ 125	361390 125
Stufenbackemobil für Typ 125	360468 125

Stufenbackemobil für Typ 125	361400 125
Rollen-Niederzugsbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362460 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 18 mm	360530 18
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche für Backenbreite 125 mm	362560 125
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
Grundbackemobil für Typ 125	361500 125
Stufenleiste für Stufenseite für Typ 125	361972 125
Pendelbackemobil für Typ 125	361660 125
Ersatz-Federblätter-Paar für Backenbreite 125 mm	362620 125
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
Werkstückanschlag 3-dimensional Typ 125	360435 125
Prismenbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362500 125
Stufenleiste, Klick-System für Typ 125	361962 125
Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 125 mm	362420 125