

## Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/12



### Bestelldaten

Bestellnummer	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **10xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: DCLNR/L

passende Wendschneidplatte: CN.. 1204..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 35 mm

### Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Plattengröße	12 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	48 mm

Unterlegplatte	259033 2
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 3
ISO-Code-Wechselschneidkopf	DCLNR/L
System	DM
passende Grundkörper	264910 – 264922
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Mittenversatz	27 mm
Gesamtlänge	35 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

## Zubehör

Unterlegplatte	259224
Pratzeneinheit	259505
Schraube für Unterlegplatte	259612
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10