

## Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/16



### Bestelldaten

Bestellnummer	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **10xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: DVUNR/L

passende Wendeschneidplatte: VNMG 1604..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 50 mm

Mittenversatz: 29 mm

Gesamtlänge: 35 mm

### Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259027 3
passende Wendeschneidplatte	VNMG 1604..
Mittenversatz	29 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf	DVUNR/L
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge	35 mm
System	DM
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
passende Grundkörper	264910 – 264922
Unterlegplatte	259033 5
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 7
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte	259613
Unterlegplatte	259227
Pratzeneinheit	259509
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500