


Garant**Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	365035 60
GTIN	4045197770677
Artikelklasse	31S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**

Durch die **Schnellklemmung** im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem **gesamten** Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,10 mm**.

Technische Beschreibung

Spannbereich b	79 mm
Spannnuten Abstand	90 mm
Gesamthöhe c	55 mm
Grundkörperbreite B	115 mm

maximale Gesamtlänge L ₄	271 mm
Grundkörperlänge a	169 mm
Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schraubstock blau
Backenbreite A	60 mm
Spannnuten Breite	13 mm
Backenhöhe C	25 mm
Gewicht	3,2 kg
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Schnellspann- bzw. Bohrmaschinenschraubstock für Typ 60	365036 60
Führungsschiene für Nr. 365023	365025
Anschlag Typ 1	365028 1
Ersatzspindel für Bohrmaschinen-Handsraubstock für Typ 60	365037 60