


Garant**Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	365035 150
GTIN	4045197771001
Artikelklasse	31S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**

Durch die **Schnellklemmung** im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem **gesamten** Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,10 mm**.

Technische Beschreibung

Spannnuten Breite	19 mm
Grundkörperlänge a	400 mm
Gewicht	23,8 kg
Spannbereich b	209 mm

Gesamthöhe c	90 mm
Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schraubstock grau
Spannnuten Abstand	189 mm
Backenbreite A	150 mm
Backenhöhe C	40 mm
maximale Gesamtlänge L ₄	652 mm
Grundkörperbreite B	226 mm
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Führungsschiene für Nr. 365023	365025
Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Schnellspann- bzw. Bohrmaschinenschraubstock für Typ 150	365036 150
Anschlag Typ 2	365028 2
Ersatzspindel für Bohrmaschinen-Handsraubstock für Typ 150	365037 150