

Digitaler Messschieber ABS, Messbereich: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412821 150
GTIN	4045197770233
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- · Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.
- Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.
- · Mit robustem Metallgehäuse.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Auto-Abschaltung	ja
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A 1
Schnabellänge	40 mm
Material Gehäuse	Metall
Ablesung	0,01 mm

Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236