

Garant**ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	309617 40
GTIN	4045197771773
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkraft. **Mit**

Nuten.**Passend für:**

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	61,9 mm
maximales Anzugsmoment	169 Nm
Gewinde	M52×1

Gesamtlänge L	29 mm
für ER	40 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter