

Garant
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiAlN, Ø DC h7: 6,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	122151 6,5
GTIN	4045197748560
Artikelklasse	11E

Beschreibung
Ausführung:
Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).

Mit gleichem Nenn- und Schaft-Ø.

TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.

Hinweis:

Spannutenlänge $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 6539
Toleranz Nenn-Ø	h7
Nenn-Ø D_c	6,5 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm ²	0,11 mm/U
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Ø D_s	6,5 mm
Spannutenlänge L_c	31 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schafttoleranz	h7
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	21,3 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM

Typ	N
Spitzenwinkel	118 Grad
Spiralwinkel	30 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	260 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	25 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	180 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

