

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen