

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 120408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SR
Schnitttiefe a_p : 2 - 10 mm
Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Spanbrecher	SR
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
Sorte	HB7010-1

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen