

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150604 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SS  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Vorschub f: 0,1 - 0,4 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen