

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen