


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 150608 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen