


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 190612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 190612 HB7010-1 Eckenradius: 1,2 mm

Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-1
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 190612
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen