

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 150616, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251390 HB7010-1 |
| GTIN          | 4045197780171   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Beschreibung**

SNMM 150616 HB7010-1 Eckenradius: 1,6 mm  
 Sorte: HB7010-1  
 Spanbrecher: SR  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich  |
| Hauptanwendung                              | P               |
| Spanbrecher                                 | SR              |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 100 - 375 m/min |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 2 - 12 mm       |
| Vorschub $f$                                | 0,4 - 1,2 mm/U  |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius                 | 1,6 mm                        |
| Sorte                       | HB7010-1                      |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schruppen                     |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMM 150616                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 8                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |