

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMM 190624 HB7010-1 Eckenradius: 2,4 mm  
Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Spanbrecher	SR
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	2,4 mm
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm

Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen