

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen