

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	HB7010-1
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen