

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen