

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen