

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen