

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen