

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 11T302 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7010-1
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen