

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SCMT 09T308 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm  
Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SS  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen