

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB7010-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen