

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261232 HB7010-1
GTIN	4045197780805
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VB.T 160404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen