

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen