

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SM

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen