

**Gewebe-Klett-Schleifscheibe (CER), Ø 115 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 567510 120 |
| GTIN | 4018875194379 |
| Artikelklasse | 56V |

Beschreibung**Ausführung:**

Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Klett-Schleifteller** z. B. Nr. **567760 selbsthaftend**. Für schnellen Scheibenwechsel.

Klett-Schleifscheiben XK870K mit robustem **Polyestergewebe**. Das **selbstschärfende Keramikkorn** mit schleifaktiver Zusatzschicht (**TOP Size**) sorgt für einen aggressiven und kühlen Schliff.

Verwendung:

Auf **Winkelschleifern** bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit **40 m/s**.

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie **Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan**.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150.

Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 – 566950. Kleinschleifsystem Ø 50 mm und Ø 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Technische Beschreibung

| | |
|------------|--------|
| Scheiben-Ø | 115 mm |
|------------|--------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Körnung | 120 |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnameattribut | Ø 115 mm |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s |
| Produktart | Klett-Schleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | bedingt geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Klett-Schleifteller, M14 Außen-Ø 115 mm | 567760 115 |
| Klett-Polierteller, M14 Außen-Ø 115 mm | 567762 115 |