




Permanent-Magnet-Spannblock, Feinpolteilung, Typ: MH203S



Bestelldaten

Bestellnummer	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Artikelklasse	33S

Beschreibung

Ausführung:

Zwei magnetische Spannflächen.

Aus SmCo₅-Magneten extrem hohe Haftkraft für schwer spannbare Werkstoffe.

Verwendung:

Zum Profilieren und Bearbeiten von kleinen Werkstücken wie Stempel usw.

Hinweis:

Dauermagnet, nicht schaltbar.

Technische Beschreibung

Breite B	25 mm
Magnetfeldhöhe	6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte	6 mm
maximale Winkelabweichung	5 Grad
Polteilung	4 mm
Typ	MH203S
Gewicht	0,5 kg
Nennhaftkraft	180 N/cm ²
Gesamthöhe C	25 mm
Länge A	100 mm

Produktart

Magnet-Spannplatte