

**HOLEX®****Minischleifband Ø 90×100 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	568563 280
GTIN	4045197782229
Artikelklasse	52M

**Beschreibung****Ausführung:**

Minibänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Vlies-Minibänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.

Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

**Verwendung:**

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 / 568575 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>.

Ausführung: A very fine

Farbe: blau

**Technische Beschreibung**

Schleifband-Ø	90 mm
Farbe	blau
Schleifband Breite	100 mm
Körnungsvergleich	280
Ausführung	A very fine
Bindung	

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	%
Schleifmittelunterlage	
Herstellerbezeichnung	
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Antriebsmaschine	
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
empfohlene Drehzahl	min <sup>-1</sup>
Schleifmittel	
Schleifmittelkurzzeichen	
maximale Drehzahl	min <sup>-1</sup>
Produktart	

## Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD
Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR