

Garant**LED-Taschenlampe mit Batterien, Typ: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	081505 125
GTIN	4062406192662
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

Langlebige und sehr robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.

- **Lichtkegel mit geringen Streulichtverlusten.**
- **Hohe Energieeffizienz für lange Leuchtdauer.**
- **Leuchtring zum einfachen Auffinden in der Dunkelheit.**
- **Spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP54.**

Homogene Ausleuchtung mittels Streulinse, Einhand-Druckschalter vorne.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Passende Batterien finden Sie unter Nr. 081551 ff.

Technische Beschreibung

Batterietyp	Micro, AAA
Leuchtdauer	4 - 10 h
Anzahl enthaltener Batterien	3
Leuchtmittel	LED-Modul
IP-Schutzart	IP 54
Kopf-Ø	29 mm
ATEX-Zone	keine

Gesamtlänge	125 mm
Lichtstrom	100 - 250 lm
Gewicht	119 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3