



Winkelspanner, maximale Spannweite: 100 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 862510 100 |
| GTIN | 4027474564810 |
| Artikelklasse | 83U |

Beschreibung

Ausführung:

Temperguss-Grundkörper mit festen, sauber bearbeiteten Auflageflächen (Spannwinkel 90°). Spannbacke beweglich für **unterschiedliche Materialquerschnitte**.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Werkstücken beim Schweißen bzw. für Montagearbeiten.
Gewicht: 2,8 kg

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|--------|
| Gewicht | 2,8 kg |
| maximale Spannweite | 100 mm |
| Spannwinkel | Grad |
| Produktart | |