

KÄRCHER**Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT27ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehöralterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Mobiler Allzwecksauger.**
- **Mit Edelstahlbehälter und Patronenfilter.**
- **Robuster 27 L-Behälter mit Bumper und Lenkrollen.**

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2x0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Technische Beschreibung

Staubklasse – Sauger	L
Anschlussnennweite	35 mm
Höhe	540 mm
Länge	420 mm
Leistungsaufnahme	1380 W
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	8,2 kg
Vakuum	200 mbar
Breite	420 mm
Arbeitsgeräusch	72 dB(A)
Herstellerbezeichnung	NT 27/1 Me Adv *EU
Anzahl Turbinen	1
Behältervolumen	27 l
Saugschlauch-Länge	2,5 m
Luftvolumenstrom	67 l/s
Filtersystem	Patronenfilter
Besonderheit	Edelstahlbehälter, besonders mobil
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Filtertüten-Set5-teilig passend für Sauger-Typ NT27	072808 NT27
Gummi-Schrägrohrdüse Anschlussnennweite DN35	078527 DN35
Patronenfilter passend für Sauger-Typ NT27	072807 NT27
Adapterstück, Ø 40-35 mm Anschlussnennweite DN35	078538 DN35
Fugendüse schmal, 13 mm Anschlussnennweite DN35	078528 DN35