

Garant
Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 35
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Kniehebel	259015 12
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Schaftgröße	25 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
Federstift-Set	259047 4
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 12	259015 12
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Unterlegplatte Typ 35	259031 35