



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Schneiden-Ø D _c	35 mm
Anzahl Schneiden Z	6
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	28 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α _{max}	26,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	63 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,65 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	68 mm
Schaftausführung	mit Gewinde

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------