

Garant

**Hi5 Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten POMX,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm**


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 213200 32/3 |
| GTIN | 4045197783493 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Ausführung:

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------------------|
| Schaft-Ø D _s h6 | 32 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| Schneiden-Ø D _c | 32 mm |
| Innenkühlung | ja |
| maximale Schnitttiefe a _{p max} | 1,4 mm |
| passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. |
| Gesamtlänge L _{ges} | 100 mm |
| Auskraglänge L ₁ | 40 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Ø D ₃ | 17,6 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Serie | Hi5 |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Schaftausführung | Weldonschaft |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219884 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP | 674252 10IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m | 211750 2,2 |