

Garant
VHM-Fräser HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202993 4
GTIN	4045197783707
Artikelklasse	11X

Beschreibung

VHM-Fräser HPC 4 mm Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 40 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c : 8 mm

Gesamtlänge L: 54 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,4 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm²: 0,012 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	4
Eckenfasenbreite bei 45°	0,4 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm
Schneidenlänge L_c	8 mm
Schneiden-Ø D_c	4 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	54 mm

Schaft-Ø D _s	6 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	40 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	blau
Produktart	Schaftfräser