

Ansell**Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar ActivArmr 70-765,
Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094622 10
GTIN	10076490485617
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

Vantage® 70-765. Kevlar® Schnittschutzhandschuh kombiniert aus hochwertigem Leder auf der Handinnenfläche. Mit **verstärktem Daumen** und Nähten auf der Fingerrückseite für erhöhte Schnittschutzleistung. Zur Entnahme von Werkstücken (z.B. Bleche) an Roboterschweißarbeitsplätzen geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Schnittschutzklasse: D
Länge: 235 mm

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge

Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Kontakthitze bis	200 °C
Trägermaterial	Nylon, Acryl, Kevlar®
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	grau / grün
Verwendung	mehrweg
Länge	235 mm
Inhalt	12
Waschen	40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich	Allround
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Stricktechnologie	10G
Schnittschutzklasse	D
Gewicht	88,7 g
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe