



Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
Ø D_3	10 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Wendeplattenschraube	229917 (T15; 2,1 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Aufnahmegewinde M	M12
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904
Wendeplattengröße	09
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1,5 mm

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	9,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,55 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229917
---------------	--------