



Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221905 35/4
GTIN	4056544196644
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	20 mm
Wendeplattenschraube	229918 (T15; 2,1 Nm)
Schneiden-Ø D _c	35 mm
Wendeplattengröße	09
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L _{ges}	43 mm
Aufnahmegewinde M	M16
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1,5 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	19,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,74 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229918
---------------	--------