



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/3Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Gesamtlänge $L_{ges}$	43 mm
Wendeplattenschraube	229908 (T15; 3,1 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	35 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	2,5 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 1205
Wendeplattengröße	12
Ø $D_3$	14 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	13,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,29 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229908
---------------	--------