



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Wendeplattenschraube	229919 (T15; 3,1 Nm)
passende Wendeschneidplatte	XD.. 1205
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm

Wendeplattengröße	12
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Anzahl Schneiden Z	7
$\varnothing D_3$	42 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	105 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	41,3 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,42 Grad
Einstellwinkel $\kappa$	12 Grad
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Spannschraube	229919
---------------	--------