



Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., verstellbar, Schaft-Ø Ds h6: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	216635 25
GTIN	4045197778994
Artikelklasse	220

Beschreibung

Ausführung:

Hergestellt aus vergütetem Werkzeugstahl. Tiefenravierte Skala. Zwei freigestellte Wendeplattenschneidkanten.

Verwendung:

Zum Vor- und Rückwärtsentgraten, Fasen und Senken.
Zum Schrägeintauchen geeignet.

Für Winkel von 0° - 90° stufenlos einstellbar.

Hinweis:

Zur exakten Gradzahl-Einstellung Voreinstellgerät benutzen.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
passende Wendeschneidplatte	SP.T1204..
Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Auskräglänge L ₁	49 mm
Klemmschraube für Einstellelement	219888
Einstellelement	219886
Senk-Ø D	25 mm

Gesamtlänge L_{ges}	105 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Verstellbereich Anfaswinkel	0-90 Grad
Produktart	Senker

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219848
Einstellelement	219886
Klemmschraube	219888